

CUBIC

Complementi

Containitori in Monolith

Compléments

Meuble haut en Monolith

Complements

Monolith wall cabinet

Komplement

Monolith Hängeschranke





CUBIC

Containitore 1 vano a giorno in Monolith anche per zona doccia. Installazione semi incassata.

Meuble avec 1 niche ouverte en Monolith aussi pour la zone de douche. Installation semi-encastree.

One open space cabinet in Monolith, for shower also. Semi-recessed.

Behälter 1 öffnen Ablage aus Monolith geeignet für die Dusche.



M

Monolith M1

M

Monolith M2

H	P	L	ART.
25	11,5	30	0900 M
		60	0901 M

Predisposizione

Il contenitore può essere installato in orizzontale o verticale.

La dimensione della nicchia deve essere quella indicata nello schema sotto e profonda almeno quanto la parte da incassare. In assenza di richieste particolari sono previsti 8 cm da incassare e i restanti 3,5 esterni. La parte da incassare può essere richiesta, senza aumento, da un minimo di 6 cm fino a 9,5 cm.

Per il fissaggio utilizzare silicone neutro.

Prédisposition

Le meuble avec 1 niche ouverte peut être installé en horizontal ou vertical.

La taille de la niche doit être celle indiquée dans le schéma ici attaché et au moins aussi profond que la partie à recueillir. En absence de demandes spéciales, il faut prévoir 8 cm à encaisser et le 3,5 cm restants à l'extérieur. La partie à encaisser , peut être demandée, sans augmentation,d'un minimum de 6 cm à 9,5 cm.

Pour la fixation, utiliser du silicone neutre.

Preparation for installation

The caddy may be mounted either horizontal or vertical.

The size of the recess must be the one shown in the chart below and at least as deep as the recessed section. The standard design has an 8 cm recessed section and a 4cm outer section. Optionally, the recessed section can be 6 cm to 10 cm deep, at no extra cost. Use neutral cure silicone to secure it.

Prädisposition

Der Container kann horizontal oder vertikal installiert werden.

Die Dimension der Nische muss so sein, wie in dem nachstehenden Schema angegeben ist, und mindestens so tief wie der Teil, der vertieft werden soll. In Erweiterung besonderer Wünsche muss 8cm vertieft und extern 4cm sein. Der vertiefte Teil kann ohne Aufpreis von mindestens 6 cm bis 10 cm bestellt werden.

Verwenden Sie für die Befestigung neutrales Silikon.

